Datenblatt **FFP Masken**

Schutz gegen Staub, Aerosol und Rauch



Air Serie - Air Masken

FFP2 NR D · Größe M/L

 \bigcirc :

3100 ohne Ventil

 \bigcirc

3105 mit Klimaventil®

FFP2 NR D · Größe S

 \bigcirc

3150 ohne Ventil

6

3155 mit Klimaventil®

FFP3 NR D · Größe M/L

3200 ohne Ventil

3205 mit Klimaventil®

FFP3 NR D · Größe S

3250 ohne Ventil

3255 mit Klimaventil®

MERKMALE



ActivForm®

Die Maske passt sich automatisch den unterschiedlichen Gesichtstypen an. Kein manuelles Anpassen durch den Anwender nötig.



DuraMesh®

Die Masken haben eine standhafte und haltbare Außenstruktur.



Klimaventil®

Öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.



Geringer Atemwiderstand

Durch die Faltfilterkonstruktion wird bei besserer Leistung der Einatemwiderstand um mehr als 50% reduziert. Die Filterfläche ist um 260% größer.



Nasendichtlippe

Die Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet ein Optimum an Tragekomfort.



Clip & Rundumbebänderung

Einfaches Auf- und Absetzen; die Maske kann in Pausen oder zur Trageunterbrechung bequem um den Nacken getragen werden.



Dolomitstaubprüfung

Die Masken erfüllen die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung. Geringerer Atemwiderstand für lange Zeit.



100% PVC-FREI

Alle Moldexprodukte inklusive des Verpackungsmaterials sind 100% PVC-FREI.



Zwei Größen

für optimale Passform auch bei kleinen Gesichtern.

NR (non reusable) = Einmaliger Gebrauch.

Komfortabel und formstabil die ganze Schicht.

ZERTIFIZIERUNG

Die Masken der Serie 3000 erfüllen die EN 149:2001 + A1:2009 und tragen das CE-Zeichen in Bezug auf die EG-Richtlinie 89/686/EWG. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA (0121) in St. Augustin (Deutschland) ist verantwortlich für die Baumusterprüfung (Art.10), sowie die laufende Produktüberwachung (Art.11B).

Die Produkte sind in einer nach DIN ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt.

MATERIAL

Filter/-schicht, Innenschicht, DuraMesh®: Polypropylen,

Ethylen Vinyl Acetat (EVA)

Komfort-Dichtlippe, Clip: Polyethylen Bebänderung: Polyester, Lycra Klimaventil®: Naturgummi

GEWICHT

3100: 26 g; **3105:** 29 g; **3150:** 21 g; **3155:** 25 g; **3200:** 28 g; **3205:** 30 g; **3250:** 23 g; **3255:** 25 g

EINSATZBEREICHE

Klasse	AGW	Art der Luftbelastung	
		Beispiele	
FFP2	10-fach	GEGEN GESUNDHEITSSCHÄDLICHE UND KREBS- Erzeugende stäube auf Wasser und Ölbasis	
		Gegen giftige Stäube, z.B. Aluminiumoxid, Bauxit, Borax, Ziegelstaub, Cellulose, Zellstoff, Zement, Kohlestaub, Gips, Kalkstein, Pollen, Zucker, Bremsstaub, Kalziumoxid, Betonstaub, Baumwollstaub, Granit, Heu, Blei-Staub und -Rauch, Schweißrauch (keine sehr giftigen Metalle), Silikon, Natrium, Holzstaub (Weicholz), Zinkoxidrauch.	
FFP3	30-fach	GEGEN GESUNDHEITSSCHÄDLICHE UND KREBSER- Zeugende Stäube auf Wasser und Ölbasis	
		Wie FFP2 aber bis zu einer höheren Konzentration, plus Keramische Fasern, Chromsaures Salz, Chrom, Kobalt, Nickel, Mikroorganismen, radioaktive und biochemisch aktive Aerosole.	

(AGW = allgemeiner Grenzwert)



Datenblatt **FFP Masken**

Schutz gegen Staub, Aerosol und Rauch



PRÜFUNG NACH EN 149:2001

Gesamtleckage

Zehn Testpersonen, die eine Atemschutzmaske tragen, führen auf einem Laufband unterschiedliche Übungen aus. Während des Tests wird die Menge des Prüfaerosols gemessen, die durch den Filter und die Dichtlippe in die Atemschutzmaske eindringt. In den unterschiedlichen Kategorien darf die Leckage bei acht von zehn Testergebnissen nicht über folgenden Werten liegen:

Klasse	Max. Gesamtleckage	
FFP2	8 %	
FFP3	2 %	

Der maximale Filterdurchlass darf nach 120 mg Einspeicherung von Paraffinöl analog der EN 149:2001 + A1:2009 folgende Werte nicht überschreiten:

Klasse	Max. Filterdurchlass	
FFP2	6 %	
FFP3	1 %	

Entflammbarkeit

Mit einer Geschwindigkeit von 6 cm/s werden vier Atemschutzmasken durch eine Flamme von 800°C (+/- 50°C) geführt. Die Atemschutzmaske darf nicht mehr brennen, nachdem sie aus der Flamme genommen wurde.

Atemwiderstand


Der vom Filter der Atemschutzmaske erzeugte Atemwiderstand wird bei einem Luftstrom von 301/min und 951/min gemessen.

Klasse	max. Atemwiderstand		
	30 l / min	95 l / min	
FFP2	0,7 mbar	2,4 mbar	
FFP3	1,0 mbar	3,0 mbar	

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Masken sind für zwei Gesichtsgrößen erhältlich.
 Je nach Gesichtsgröße muss die passende Maske ausgewählt werden (S oder M/L).
- Der Benutzer der Maske muss zur funktionsgerechten Handhabung unterwiesen werden.
- · FFP Masken schützen nicht gegen Gase und Dämpfe.
- Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss mindestens 19,5 Vol.% betragen.
- Der Atemschutz darf nicht eingesetzt werden, wenn Konzentration, Art und Eigenschaft der Schadstoffe nicht bekannt sind.
- Die Maske ist sofort zu wechseln wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Nach dem Ende einer Arbeitsschicht ist die Maske grundsätzlich zu wechseln.
- · Niemals Veränderungen an der Maske vornehmen.

AUFSETZANLEITUNG



 Die Bebänderung nach hinten ziehen und eine große Schlaufe bilden.




 Die Maske am Kinn ansetzen und das untere Band über den Kopf bis zum Nacken nach hinten ziehen.



 Das obere Band straff und weit nach oben ziehen, dann auf den Hinterkopf aufsetzen.



 Durch Verschieben der Bebänderung die Maske individuell anpassen.



Zur Trageunterbrechung Clip öffnen.



6. Lassen Sie die Maske um den Nacken hängen.

INFO

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Atemschutzmaske oder Anwenderschulungen. Bei Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG Tübinger Straße 50 72141 Walddorfhäslach Germany Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-175/176 Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48 service@moldex-europe.com www.moldex.de

